

HALFEN POWERCLICK

Montageschienen Powerclick System 63 Framing Channels Powerclick System 63



Profil HZL 63/63 - gezahnt, gelocht Channel HZL 63/63 - toothed, slotted

Das Profil ist durch formschlüssige Lastaufnahme für erhöhte Beanspruchung in Schienenlängsrichtung geeignet.
Due to the toothed profile lips the channel is suitable for high loads also in longitudinal direction.

Nennmaße/Nominal dimensions [mm]

Produktdaten Product Data

Profil Channel		Standard =		Profilgewicht Channel weight	Profilquerschnitt Cross section	Trägheitsmoment Moment of inertia		Widerstandsmoment Section modulus		Max. zul. Punkttragfähigkeit Max. perm. point loading		Biegetragfähigkeit bei Spannweite L Safe load at span L		
Materialausführ. Material, finish	Bestell-Nr. Stock no.			G [kg/m]	A [cm ²]	I _y [cm ⁴]	I _z [cm ⁴]	W _y [cm ³]	W _z [cm ³]	F [kN]	bei Stützweite L [cm]	F [kN]	F [kN]	F [kN]
HZL 63/63	- gezahnt, gelocht - toothed, slotted			6,35	7,09	33,07	42,95	10,06	13,63	4,2	134	11,1	5,6	3,7
fv ①	00001									5,6	134	14,7	7,5	5,0
fv ②	00003													

① Länge/length: 3000 mm

② Länge/length: 6000 mm

fv = feuerverzinkt = hot-dip-galvanized

Bestellbeispiel: Order example:

Bezeichnung Designation

HZL 63/63 - fv - 3000

oder Bestell - Nr. or stock no.

0283.030-00001

Zubehör Accessories

Profilendstopfen Channel end cap

Werkstoff: LDPE, Farbe blau, temperaturbeständig -30° bis +90°C

Material: LDPE, Colour: blue, withstands temperature -30° to +90°C

Bezeichnung Designation	Bestell-Nr. Stock no.	
HPE 63/63	0318.000-00010	100 ●

Profilabdeckung Channel closer strip

Werkstoff: PVC hart, Farbe weiß, temperaturbeständig -30° bis +90°C

Material: plastic (PVC), Colour: white, withstands temperature -30° to +90°C

Bezeichnung Designation	Bestell-Nr. Stock no.	Lieferlänge Length
PA 41 -KS -3000	0321.000-00002	3000 mm ●